



Grab Tubular Mista 4:1



Características

Os conjuntos de elevação GRAB TECNO - MISTA, proporcionam ao usuário trabalhar com cargas assimétricas (centro de gravidade deslocado) através do ajuste do comprimento do conjunto.

A capacidade do conjunto de cintas de várias pernas é determinada tendo por base o fato de que o conjunto de cintas suporta a carga citada. As pernas das cintas podem ser simétricas ou não, devendo-se sempre levar em conta o centro de gravidade da carga no cálculo de comprimento das pernas.

Vantagens

- 100% poliéster + componentes metálicos Grau 8: maior capacidade de movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão;
- Elevada resistência a intempéries: exposição a radiação ultravioleta, umidade, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação), além de serem laváveis em soluções neutras;
- Possibilidade de ajuste do comprimento da perna com corrente, para cargas com centro de gravidade deslocado.

GRAB MISTA - CINTAS TUBULARES + CORRENTE G8 - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-2								
Montagem	1 PERNA		2 PERNAS			3 E 4 PERNAS		
Ilustração de uso								
Ângulo de inclinação β	0	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação
Fator de uso	1,0		1,4	1,0		2,1	1,5	
1501XX	1.000	202.601	1.400	1.000	202.601	2.100	1.500	203.101
1502XX	2.000	202.603	2.800	2.000	202.603	4.200	3.000	203.102
1503XX	3.000	202.603	4.200	3.000	202.604	6.300	4.500	203.103
1505XX	5.000	202.604	7.000	5.000	202.325	10.500	7.500	203.324
1508XX	8.000	202.325	11.200	8.000	202.326	16.800	12.000	203.325
1512XX	12.000	202.305	16.800	12.000	202.608	25.200	18.000	203.305
1515XX	15.000	202.305	21.000	15.000	202.608	31.500	22.500	203.305

NOTA: informar a capacidade de carga, quantidade de pernas, comprimento e o terminal desejado.





1º Modelo (TECNO 1, 2, 3, 5, 8, 12 ou 15)

2º Quantidade de pernas (1, 2, 3 ou 4)

3º Comprimento de alcance (m)

Comprimento de alcance (m)

Nota: Poderá ser solicitado com a corrente na parte inferior



4º Terminal aplicável

